



۰۲۱ ۳۳۱۱۴۸۱۹
 ۰۲۱ ۳۳۹۵۱۵۶۶

- ۱- سوپاپ
- ۲- در
- ۳- بوش
- ۴- دنده
- ۵- پوسته
- ۶- شفت متحرک
- ۷- شفت محرک
- ۸- پایه
- ۹- پیچ
- ۱۰- نخ گرافیک
- ۱۱- مهره نافی



	A	B	C	D	E	F	G	H	O	J	K	P	d	l	m	n	U	t	d	R	Z	Kg
HF :1																						
HF :2																						
HF :3	40	83	128	154	11	18	115	106	83	61	165	144	18	30	15	6	21	1	40	8		
HF :4	40	83	128	154	11	18	115	106	83	70	174	144	18	30	15	6	21	1,1/4	40	8.5		
HF :5	44	88	140	166	11	20	130	110	85	97	186	153	22	40	20	6	25	1,1/2	39	12.5		
HF :6	65	117	165	193	13	22	146	147.5	117.5	107	215	204	25	40	20	8	29	2	43	21		

۰۲۱ ۳۳۱۱۴۸۱۹
۰۲۱ ۳۳۹۵۱۵۶۶

آدرس فروشگاه: تهران - سعدی جنوبی - کنجه بانک تجارت - پلاک ۵

جدول راهنمای پمپ های HF, HFP, WHF

تیپ پمپ	ارتفاع دهش به متر	۷۰۰ دور در دقیقه		۹۰۰ دور در دقیقه		۱۴۰۰ دور در دقیقه	
		بازدمی در دقیقه به لیتر	سنگین سبک ۴۰-۱۴۰	بازدمی در دقیقه به لیتر	سنگین سبک ۴۰-۱۴۰	بازدمی در دقیقه به لیتر	سنگین سبک ۴۰-۱۴۰
		نیروی ورودی به کیلووات		نیروی ورودی به کیلووات		نیروی ورودی به کیلووات	
HF HFP WHF	۲۰ ۵۰	۲۵	۰/۳۷ ۰/۱۵	۳۲	۰/۵۵ ۰/۷۵	۵۰	۰/۷۵ ۱/۱
HF HFP WHF	۲۰ ۵۰	۳۰	۰/۵۵ ۰/۷۵	۴۰	۰/۷۵ ۱/۱	۶۵	۱/۱ ۱/۵
HF HFP WHF	۲۰ ۵۰	۶۰	۱/۱ ۱/۵	۸۳	۱/۵ ۲/۲		
HF HFP WHF	۲۰ ۵۰	۱۰۳	۲/۲ ۳	۱۳۳	۳ ۴		

جدول راهنمای پمپ های BHF, SHF

تیپ پمپ	ارتفاع انتقال به متر	۱۰۰ دور دقیقه		۳۰۰ دور دقیقه		۵۰۰ دور دقیقه	
		بازدمی در دقیقه به لیتر	مایع سنگین	بازدمی در دقیقه به لیتر	مایع روان متوسط	بازدمی در دقیقه به لیتر	مایع روان
SHF BHF	۲۰	۳/۵	۰/۱۸	۱۰	۰/۲۵	۱۷/۵	۰/۳۷
SHF BHF	۲۰	۴/۵	۰/۲۵	۱۳/۵	۰/۳۷	۲۲	۰/۵۵
SHF BHF	۲۰	۹/۵	۰/۳۷	۲۸/۵	۰/۵۵	۴۷/۵	۰/۷۵
SHF BHF	۲۰	۱۴/۵	۰/۷۵	۴۳/۵	۱/۵	۷۲/۵	۲/۲

توجه: در این مدل پمپ های مایع باید روی پمپ سوار باشد